E60215

Měchová spojka

COUPLING V4A



1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 Hloubka der Klemmnabe

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	36,5
Rozměry	[mm]	Ø 20 / L = 29
Materiály		Příruba: 1.4404 (V4A/316L); Níže: 1.4571 (V4A/316Ti)
Utahovací moment	[Nm]	utahovací momentové šrouby: 150 Ncm
Vnější průměr D	[mm]	20
Vnitřní průměr 1	[mm]	6
Vnitřní průměr 2	[mm]	10
Hloubka upínacího náboje	[mm]	6,4
Svorkový šroub	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Délka	[mm]	29
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	10000
Max. axiální přesazení hřídele	[mm]	± 0,4
Max. radiální nesouosost	[mm]	± 0,25
Max. úhlové posunutí	[°]	± 4,0

Upozornění	
Upozornění	Uvedené hodnoty platí pro spojky se shora uvedenými otvory nábojů (hlav) při okolní teplotě odpovídající 23 °C.
	hodnoty uvedené pro radiální,úhlové a axiální nasazení jsou hodnoty maximální.v provozu nemohou být tyto max.hodnoty dosahovány
Obsah balení	1 ks