




Spojka s dvojitou smyčkou

DL COUPLING V2A 29-10-10-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
2 Hloubka der Klemmnabe

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...80
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	27,6
Materiály	hřídelový adaptér: nerezová ocel (1.4305 / 303); dvojitá smyčka: PU	
Utahovací moment	[Nm]	utahovací momentové šrouby: 100 Ncm
Vnější průměr D	[mm]	29
Vnitřní průměr 1	[mm]	10
Vnitřní průměr 2	[mm]	10
Hloubka upínacího náboje	[mm]	9
Svorkový šroub	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Délka	[mm]	29
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	3000
Max. axiální přesazení hřídele	[mm]	± 2
Max. radiální nesouosost	[mm]	± 2
Max. úhlové posunutí	[°]	± 10
Tuhost torzní pružiny	[Nm/rad]	13
Upozornění		
Upozornění	Uvedené hodnoty platí pro spojky se shora uvedenými otvory nábojů (hlav) při okolní teplotě odpovídající 23 °C. hodnoty uvedené pro radiální,úhlové a axiální nasazení jsou hodnoty maximální.v provozu nemohou být tyto max.hodnoty dosahovány	
Obsah balení	1 ks	