


Pružinové rameno pro enkodéry

ENCODER SPRING ARM



1 provozní rozsah

Oblast nasazení

Provedení pro snímač se svěrnou přírubou

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -30...60

Mechanická data

Hmotnost [g]	527,1
Montážní pokyny	lze namontovat z obou stran
Rozměry [mm]	180 x 65,9 x 75
Vnější průměr [mm]	300
Materiály	Hliník Eloxováno; péro: nerezová ocel (1.4310 / 301)
Utahovací moment [Nm]	4,3

E61438



Pružinové rameno pro enkodéry

ENCODER SPRING ARM

Max. úhlové posunutí	[°]	45
Aktivační síla	[N]	10...30

Upozornění

Upozornění	S měřítkem
Obsah balení	1 ks

diagramy a grafy

Montážní pokyny

