




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



Oblast nasazení	
Aplikace	rozvaděč napětí AS-i a vnějšího 24 V napájení do kabelové zásuvky M12
Elektrická data	
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]	4
Výstupy	
Elektrické provedení	AS-i; (24V)
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...75
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Hmotnost [g]	89
Materiály	pouzdro: PBT / PC
Utahovací moment [Nm]	1,65
Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	koncovka plochého kabelu:, E70413
	Teplem smršťovací izolace:, E70113




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Upozornění	
Upozornění	Plochý kabel nemůže být ukončen v rozvaděči. K utěsnění použijte koncovku plochého kabelu nebo teplem smršťovací bužírku.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení
Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

konektorové provedení: M12; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Utahovací moment: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +