




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Oblast nasazení		
Aplikace		rozvaděč napětí AS-i do kabelové zásuvky M12
Elektrická data		
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	83,1
Materiály		pouzdro: PBT / PC
Utahovací moment	[Nm]	1,65
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		koncovka plochého kabelu:, E70413
		Teplem smršťovací izolace:, E70113



Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Upozornění	
Upozornění	Plochý kabel nemůže být ukončen v rozvaděči. K utěsnění použijte koncovku plochého kabelu nebo teplem smršťovací bužírku.
Obsah balení	1 ks


Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

konektorové provedení: M12; kódování: A; Materiál držáku: PUR



Připojení



1	AS-i +
3	AS-i -