




AS-Interface distributor napájení

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Oblast nasazení

Provedení	AS-i / 24 V
-----------	-------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Dodatečné napájení	[V]	24 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 65

Mechanická data


Hmotnost	[g]	95,5
Materiály		PA 6.6; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L); šrouby: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: NBR; Těsnění plochého kabelu: NBR

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	Funkční zem