




AS-Interface distributor napájení

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Oblast nasazení

Provedení	AS-i / 24 V
-----------	-------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	8
Dodatečné napájení	[V]	24 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 65

Mechanická data

Hmotnost	[g]	89,5
Materiály		PA 6.6; šrouby: nerezová ocel (1.4404 / 316L); matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění plochého kabelu: NBR

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------