




Kabelové provedení

VSTA030MSS0002A02VDAB031--S

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 30 x 39
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Příslušenství		
Dodané položky		Šroub
		Popisové pole
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E70005




Kabelové provedení

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

