




Kabelové provedení

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC030
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data


Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

