




Kabelové provedení

VDOAH040MSS01,5A04STAH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC167  
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

|                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| Provozní napětí | [V] | 10...30 DC |
|-----------------|-----|------------|

Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
|----------------|------|----------|

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| Krytí |  | IP 67 |
|-------|--|-------|

Mechanická data

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Materiály |  | TPU |
|-----------|--|-----|

|                    |  |     |
|--------------------|--|-----|
| Tvarovaný materiál |  | TPU |
|--------------------|--|-----|


|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| Materiál převlečné matice |  | Mosaz, Niklovaný |
|---------------------------|--|------------------|

Upozornění

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






## Kabelové provedení

VDOAH040MSS01,5A04STAH040MSS

### Elektrické připojení

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

