




Propojovací kabel Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC437
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	0,108
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnicí materiál		FKM
Počet portů centrálního rozvaděče		2
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Elektrické připojení


Kabel: 1 m, PUR, černá, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka C

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka A

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm



E70063



Propojovací kabel Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Elektrické připojení - zásuvka B

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný;
Těsnění: FKM; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

