


Propojovací kabel Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	0,163
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál		FKM
Počet portů centrálního rozvaděče		2

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, černá, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka C

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka A

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



E70065



Propojovací kabel Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Elektrické připojení - zásuvka B

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný;
Těsnění: FKM; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

