




## Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11436

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



### Elektrická data

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Provozní napětí       | [V] | < 24 AC/DC |
| Ochrana proti přepětí |     | ano; (VDR) |

### Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
| Krytí          |      | IP 67    |

### Mechanická data

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Materiály                 | TPU              |
| Tvarovaný materiál        | TPU              |
| Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |

### Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                |
|-----------|--------------|----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 1 x LED, žlutá |
|-----------|--------------|----------------|

### Příslušenství

|                |               |
|----------------|---------------|
| Dodané položky | Šroub         |
|                | Popisové pole |

### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|




## Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

### Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



### Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu C průmyslový standard, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

