



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAC041--S0001A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí		ano; (VDR)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	Šroub
	Popisové pole

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAC041--S0001A03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu C průmyslový standard, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

