




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAB031--S00,6A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11432
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!




Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí		ano; (VDR)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	46
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Šroub	
	Popisové pole	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAB031--S00,6A03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B průmyslový standard, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

