


Kabelové provedení

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...36 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Materiály	TPU; PBT
-----------	----------

Tvarovaný materiál	TPU / PBT
--------------------	-----------

Materiál převlečné matice	PBT / PA
---------------------------	----------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PBT; Uzamčení: PBT



E70125




Kabelové provedení

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PBT; Uzamčení: PA

