


Svorkovatelny konektor

SDOGL070PLSFKPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...100

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

49,4

Rozměry

[mm]

29 x 29 x 71

Materiály

PBT

Tvarovaný materiál

PBT

Materiál převlečné matice

PBT

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E70142



Svorkovatelný konektor


SDOGL070PLSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 10...12 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Rd24, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PBT; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

