


Propojovací kabel s konektorem

ADOAB030PLS0002E03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E70168

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC
-----------------	-----	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 68
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	43 x 26 x 35
---------	------	--------------

Materiály		TPU
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		TPU
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		PA
---------------------------	--	----

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E70167



Propojovací kabel s konektorem

ADOAB030PLS0002E03

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 7/8", úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: PA



Připojení



BN = Barvy vodičů :
BU = hnědá
GN/YE = modrá
zelená / žlutá