


E70170



Svorkovatelný konektor

SDOGB030ZDSFKPG



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 300 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	54,2
Rozměry	[mm]	27 x 27 x 83
Tvarovaný materiál		PBT
Materiál převlečné matice		litý zinek

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E70170



Svorkovatelný konektor

SDOGB030ZDSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 8...10 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: litý zinek



Připojení

