


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAB040PLS0005E04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
-----------------	-----	-----------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	TPU
-----------	-----

Tvarovaný materiál	TPU
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	PA
---------------------------	----

Upozornění

Upozornění	Pin 2 předchozí
------------	-----------------

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x 7/8", úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: PA; Utahovací moment: 0,5 Nm





Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAB040PLS0005E04

Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá