


Volně svorkovatelný konektor

SSTGB040ZDSFKPG



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 300 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	9

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	49,3
Rozměry	[mm]	27 x 27 x 86
Tvarovaný materiál		PBT
Materiál převlečné matice		litý zinek

Upozornění

Upozornění		Pin 4 předchozí
Obsah balení		1 ks

E70176



Volně svorkovatelný konektor


SSTGB040ZDSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 8...10 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: litý zinek



Připojení

