


Svorkovatelný konektor

SDOAL070PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11043

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...100

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry

[mm]

59 x 29 x 38,5

Materiály

PBT

Tvarovaný materiál

PBT

Materiál převlečné matice

PA

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E70177




Svorkovatelný konektor

SDOAL070PLSFKPG

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Rd24, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PA; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

