


Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11419

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí		ano; (VDR)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Příslušenství

Dodané položky		Šroub
		Popisové pole

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

