


# E70230



## Šroubové svorky

Screw terminals / 6 pcs.



### Elektrická data

Max. proudová zatížitelnost [A] 20; (2,5 mm<sup>2</sup>)

### Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -30...100

### Mechanická data

Hmotnost [g] 41,7

Materiály díly, vodící proud: slitina mědi Pozinkovaný; PA

Utahovací moment [Nm] 0,5

### Upozornění

Obsah balení 6 ks

### Elektrické připojení

0,2...2,5 mm<sup>2</sup>; Abisolierlänge: 7 mm