



Konektor

Cage clamps / 100 pcs.



Elektrická data

Max. proudová zatížitelnost	[A]	10; (2,5 mm ²)
-----------------------------	-----	----------------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...115
----------------	------	-----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	690
Materiály		díly, vodící proud: slitina mědi Pozinkovaný; PA
Utahovací moment	[Nm]	0,5

Upozornění

Obsah balení	100 ks
--------------	--------

Elektrické připojení

0,2...2,5 mm ² ; Abisolierlänge: 9...10 mm
