


E70350



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí	rychlá dioda	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	138,8
Materiály	TPU	
Tvarovaný materiál	TPU	
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	Šroub	
	Popisové pole	



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S


Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Bez halogenů; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: poniklovaná mosaz

