




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Oblast nasazení		
Provedení	AS-i / 24 V	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Třída krytí		III
Provozní napětí AUX DC	[V]	18...32
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	80; (31 °C; lineárně klesající na 50 % (40 °C))
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 67; IP 68; IP 69K
Stupeň znečištění		2
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	112,3
Materiály	kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FPM; O kroužek: EPDM	
Utahovací moment	[Nm]	2,5; (upevňovací matice)
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	Momentový klíč, E70390	

**Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením**

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Utahovací moment: 1,2...1,4 Nm

**Připojení**

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.