




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Oblast nasazení		
Provedení	AS-i / 24 V	
Elektrická data		
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Výstupy		
Elektrické provedení	AS-i	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	80; (31 °C; lineárně klesající na 50 % (40 °C))
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí	IP 67; IP 68; IP 69K	
Stupeň znečištění	2	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	104
Materiály	kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FPM; O kroužek: EPDM	



Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Utahovací moment [Nm] 2,5; (upevňovací matice)

Příslušenství


Příslušenství (volitelné) Momentový klíč, E70390

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Utahovací moment: 1,2...1,4 Nm



Připojení

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.