




Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

FC Quick Connect M12



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 42 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Skladovací teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Napětové napájení	Class 2
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	17,7
Materiály	pouzdro: PA; O kroužek: FKM; Pojistná matice: Mosaz Niklovaný; Kontaktní piny: bronz Pozinkovaný	
Upozornění		
Upozornění	Plochý kabel nesmí končit v zařízení.	
Obsah balení	1 ks	

**Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením**

FC Quick Connect M12

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A; Uťahovací moment: 0,4...0,6 Nm



při připojení ke žlutému plochému kabelu AS-i

1 AS-i +

2 n.c.

3 AS-i -

4 n.c.

5 n.c.

při připojení k černému plochému kabelu

1 AUX +

2 n.c.

3 AUX -

4 n.c.

5 n.c.