




Zástrčková L-spojka pro pneumatické připojení

AirBox push-in L-connect 10pcs



Oblast nasazení

Média

Tlakový vzduch podle ISO 8573-1: 2001

Okolní podmínky

Provozní tlak

[bar]

10; (min. -0,95)

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

69,5

Materiály

pouzdro: Poniklovaná mosaz / PA66; uvolňovací kroužek:
Polyoxymethylen; Ozubené kolo: Nerezová ocel; tvarovaný kroužek: NBR

Trubková armatura

8 mm

Průměr pouzdra

[mm]

8

Upozornění

Obsah balení

10 ks