




Zástrčková L-spojka pro pneumatické připojení

AirBox push-in L-connector 10 pcs.



Oblast nasazení

Média

Tlakový vzduch podle ISO 8573-1: 2001

Okolní podmínky

Provozní tlak

[bar]

20; (min. -0,95)

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

34,5

Materiály

pouzdro: Poniklovaná mosaz / PA66; Ozubené kolo: Nerezová ocel

Trubková armatura

6 mm

Průměr pouzdra

[mm]

8

Upozornění

Obsah balení

10 ks