




RFID tag

ID-TAG/86 x 54 /04



Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	860...960
Velikost paměti	[bit]	192
Typ paměti		EEPROM
Typ čipu		Impinj Monza 4QT
Elektronický kód produktu (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-35...50
----------------	------	----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	49,1
Rozměry	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Materiály		pouzdro: PVC

Upozornění

Obsah balení		10 ks
--------------	--	-------

Další údaje

čtecí vzdálenost (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5