


RFID tag

ID-TAG/51x48x12,6/04



Oblast nasazení

Aplikace

RFID kódování kovových nádob

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	860...930
Velikost paměti	[bit]	512
Typ paměti		EEPROM
Typ čipu		Impinj Monza 4QT
Identifikátor značky (TID)	[Byte]	8
Elektronický kód produktu (EPC)		128 bit
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	126,3
Rozměry	[mm]	48 x 51 x 12,6
Materiály		pouzdro: polykarbonát-ABS

Upozornění

Obsah balení	5 ks
--------------	------

E80414



RFID tag

ID-TAG/51x48x12,6/04

Další údaje

čtecí vzdálenost (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1