




RFID tag

ID-TAG/51x37x7,5



Oblast nasazení

Aplikace

RFID kódování kovových nádob

Elektrická data

Pracovní frekvence [MHz]

866...928

Velikost paměti [bit]

512

Typ paměti

EEPROM

Typ čipu

Alien Higgs 3

Identifikátor značky (TID) [Byte]

64

Elektronický kód produktu (EPC)

96 bit

RFID standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Max. počet sepnutí

neomezeně

Max. počet záznamových cyklů

100000

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-40...85

Skladovací teplota [°C]

-40...250

Krytí

IP 69K

Mechanická data

Hmotnost [g]

144,5

E80417



RFID tag

ID-TAG/51x37x7,5

Způsob montáže	panelová/povrchová vestavba
Rozměry [mm]	51 x 36,3 x 7,5
Materiály	pouzdro: Nylon / PP

Upozornění

Obsah balení	5 ks
--------------	------

Další údaje

čtecí vzdálenost (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2