


E80120



Sít'ový zdroj se zástrčkou

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 Sít'ový zdroj
2 M12 konekt. připojení



Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	90...264
Výstupní napětí DC	[V]	24
Třída krytí		II
Max. zbytkové zvlnění	[mV]	200
Účinnost (nominální napětí 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Vstupní proud (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Výstupy

Celkový výstupní proud	[A]	1
------------------------	-----	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...40
Krytí		IP 40; (M12 konekt. připojení: IP 69K)

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Mechanická data

Hmotnost	[g]	203,5
Materiály		pouzdro: Plast černá;

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E80120




Sít'ový zdroj se zástrčkou

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Elektrické připojení

Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm²

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



1	+
3	-