




## RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID tag  
2 tag značky polohy uprostřed antény



## Oblast nasazení

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aplikace                         | kódování nosičů obrobků v řízených dopravníkových systémech |
| Provozní teplota (aktivní) [°C]  | -25...85                                                    |
| Maximální teplota (pasivní) [°C] | 120; (trvání testu: 1 x 100 h)                              |

## Elektrická data

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Pracovní frekvence [MHz]     | 0,125     |
| Velikost paměti [bit]        | 2048      |
| Max. počet sepnutí           | neomezeně |
| Max. počet záznamových cyklů | 100000    |

## Okolní podmínky

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Okolní teplota [°C]     | -25...85 |
| Skladovací teplota [°C] | -40...90 |
| Krytí                   | IP 67    |

## Schválení / zkoušky

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Odolnost vůči rázům     | DIN IEC 68-2-29 | 30 g 18 ms      |
| Odolnost proti vibracím | DIN IEC 68-2-6  | 6 g 14...200 Hz |

## Mechanická data

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Hmotnost [g] | 10,1                         |
| Pouzdro      | Přípravek pro nosiče obrobků |
| Rozměry [mm] | 18 x 33 x 16,9               |
| Materiály    | PBT oranžová; PA černá       |

# E80346



## RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

| Příslušenství  |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Dodané položky | ID tag:, E80345                       |
| Upozornění     |                                       |
| Upozornění     | Nejvyšší (špičková) teplota 1 x 100 h |
|                | Skladovací teplota 1 x 1000 h         |
|                | rázy 3 Achsen je 1084 Schocks         |
|                | vibrace 3 Achsen je 8 h               |
| Obsah balení   | 1 ks                                  |