




RFID tag

ID-TAG/D50X3.3/04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Aplikace	RFID kódování při kontrole výroby
Provozní teplota (aktivní) [°C]	-40...85
Maximální teplota (pasivní) [°C]	140; (trvání testu: 1 x 100 h)

Elektrická data

Pracovní frekvence [MHz]	865...870
Velikost paměti [bit]	240
Max. počet sepnutí	neomezeně
Max. počet záznamových cyklů	100000

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...85
Skladovací teplota [°C]	-40...90
Krytí	IP 68

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mechanická data

Hmotnost [g]	11,6
Rozměry [mm]	Ø 50 / L = 3,3
Materiály	PA 6

Upozornění

Upozornění	Skladovací teplota 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Obsah balení	1 ks