




## RFID tag

ID-TAG/R20X2,5/06



## Oblast nasazení

|                             |      |                               |
|-----------------------------|------|-------------------------------|
| Provozní teplota (aktivní)  | [°C] | -40...85                      |
| Maximální teplota (pasivní) | [°C] | 90; (trvání testu: 1 x 100 h) |

## Elektrická data

|                                    |        |            |
|------------------------------------|--------|------------|
| Pracovní frekvence                 | [MHz]  | 13,56      |
| Velikost paměti                    | [bit]  | 2528       |
| Typ paměti                         |        | EEPROM     |
| Typ čipu                           |        | ICODE SLIX |
| Počet bloků                        |        | 28         |
| Velikost bloku                     | [Byte] | 4          |
| Unikátní identifikační číslo (UID) | [Byte] | 8          |
| RFID standard                      |        | ISO 15693  |
| Max. počet sepnutí                 |        | neomezeně  |
| Max. počet záznamových cyklů       |        | 100000     |

## Okolní podmínky

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Okolní teplota     | [°C] | -40...85 |
| Skladovací teplota | [°C] | -40...90 |
| Krytí              |      | IP 68    |

## Schválení / zkoušky

|                      |  |           |
|----------------------|--|-----------|
| Rozhlasové schválení |  | ISO 15693 |
|----------------------|--|-----------|

## Mechanická data

|                |      |                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| Hmotnost       | [g]  | 2,9                                                 |
| Způsob montáže |      | instalace na nekovové materiály; (lepení na plochu) |
| Rozměry        | [mm] | Ø 20 / L = 3                                        |
| Materiály      |      | PPA                                                 |

## Upozornění

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|



## RFID tag

ID-TAG/R20X2,5/06

### Další údaje

#### Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ANT410 / DTI410                            | 14  |
| ANT411 / DTI411                            | 20  |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 12  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30  |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25  |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40  |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 50  |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 25  |
| ANT600 / DTI600                            | 110 |