




RFID tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	13,56
Velikost paměti	[bit]	896
Typ paměti		EEPROM
Typ čipu		ICODE SLIX
Počet bloků		28
Velikost bloku	[Byte]	4
Unikátní identifikační číslo (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		100000

Schválení / zkoušky

Rozhlasové schválení	ISO 15693
----------------------	-----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	939,8
Způsob montáže		instalace na nekovové materiály; (samolepicí)
Rozměry	[mm]	50 x 80 x 0,1
Materiály		PP; přílnavý: HL2

Upozornění

Obsah balení	500 ks
--------------	--------



RFID tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250