



Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0005H11



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80



Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0005H11

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-5...60
Krytí	IP 67; IP 68

Schválení / zkoušky

Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Mechanická data

Hmotnost [g]	683,5
Rozměry [mm]	22 x 54 x 127
Materiály	PA
Tvarovaný materiál	PA
Počet portů centrálního rozvaděče	8
Typ konektoru	M12
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
	Cykly ohybu > 2 Mio.

Příslušenství

Dodané položky	uzávěrové víčko: 2
	štítky: 8

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm





Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0005H11

Připojení

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá