

Centrální rozvaděč

ZDO4H050MSS0010H07



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-5...60
Krytí	IP 67; IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	937
Rozměry [mm]	18 x 54 x 82



Centrální rozvaděč

ZDO4H050MSS0010H07

Materiály	PA	
Tvarovaný materiál	PA	
Počet portů centrálního rozvaděče	4	
Typ konektoru	M12	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	Cykly ohybu	> 2 Mio.

Příslušenství

Dodané položky	uzávěrové víčko: 2
	štítky: 4

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm





Centrální rozvaděč

ZDO4H050MSS0010H07

Připojení

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
WH =	bílá
YE =	žlutá