


Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0025H11



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy

Bez silikonu ano

Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)

Třída krytí II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 4

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 12

Výstupy

Elektrické provedení PNP



Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0025H11

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60
Krytí		IP 67; IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	2631,5
Rozměry	[mm]	22 x 54 x 127
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Typ konektoru		M12
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	Rádus ohybu u pevného uložení	min. 5 x průměru kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3 m / s při 5 m vodorovné délce pojezdu a max. zrychlení 5 m / s²
	Torzní namáhání	± 30 °/m
	Cykly ohybu	> 2 Mio.
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	uzávěrové víčko: 2	
	štítky: 8	
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 25 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)		
Elektrické připojení - slot		
konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm		



Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0025H11

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GN/YE =	zelená / žlutá
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá