


Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSS0005H10



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy

Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)

Třída krytí III

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 2

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 6

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...80

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -5...60

Krytí IP 65; IP 67; IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g] 367



Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSS0005H10

Materiály	PBT-GF20; Mosaz Niklovaný	
Tvarovaný materiál	PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný	
Počet portů centrálního rozvaděče	4	
Typ konektoru	M8	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	Uzavírací záklopka: M8, E73005
	Adaptér na DIN lištu: E73006

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)


Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno





Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
WH =	bílá
YE =	žlutá