


ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
----------------------	--------------------

Provozní napětí	[M]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	2
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2

Elektrické provedení	NPN
----------------------	-----

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 dní)

Hmotnosť	[g]	88
Rozmery	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materiály		PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný



Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Počet portů centrálního rozvaděče	4
Typ konektoru	M8

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství


Příslušenství (volitelné)	Adaptér na DIN lištu:, E73006
	Uzavírací záklopka: M8, E73005

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



EBC060



Centrální rozvaděč

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

