


Centrální rozvaděč

ZDO8F04HMSS0020H10



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	2
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	6

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80



Centrální rozvaděč

ZDO8F04HMSS0020H10

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-5...60
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68

Mechanická data		
Hmotnost [g]	2349,5	
Rozměry [mm]	20 x 30 x 129,5	
Materiály	PBT-GF20; Mosaz Niklovaný	
Tvarovaný materiál	PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný	
Počet portů centrálního rozvaděče	8	
Typ konektoru	M8	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m


Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	16 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	Adaptér na DIN lištu: E73007	
	Uzavírací záklopka: M8, E73005	

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení	
Kabel: 20 m, PUR, černá, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)	


Elektrické připojení - slot	
konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno	



Centrální rozvaděč

ZDO8F04HMSS0020H10

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá

EBC074

Centrální rozvaděč

ZDO8F04HMSS0020H10

