


Y-rozvaděč

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...65 °C
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

Certifikát UL	Napětové napájení	Class 2
	Číslo souboru UL	E191684

Mechanická data

Hmotnost [g]	30,2
Materiály	pouzdro: PA oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Y-rozvaděč

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Elektrické připojení

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M8; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,3...0,5 Nm

