


## Centrální rozvaděč

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

## Elektrická data

Provozní napětí [V] 15...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)

Třída krytí III

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 2

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 2

## Výstupy

Elektrické provedení

PNP



## Centrální rozvaděč


ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

| Okolní podmínky                                                                                                                    |              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Okolní teplota                                                                                                                     | [°C]         | -25...80                       |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí                                                                                               | [°C]         | -5...60                        |
| Krytí                                                                                                                              |              | IP 67; IP 68; (1 m / 7 dní)    |
| Mechanická data                                                                                                                    |              |                                |
| Hmotnost                                                                                                                           | [g]          | 150,5                          |
| Materiály                                                                                                                          |              | PBT-GF20; Mosaz Niklovaný      |
| Tvarovaný materiál                                                                                                                 |              | PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný   |
| Počet portů centrálního rozvaděče                                                                                                  |              | 10                             |
| Typ konektoru                                                                                                                      |              | M8                             |
| Zobrazení / ovládací prvky                                                                                                         |              |                                |
| Zobrazení                                                                                                                          | Spínací stav | 10 x LED, žlutá                |
|                                                                                                                                    | Provoz       | 1 x LED, zelená                |
| Příslušenství                                                                                                                      |              |                                |
| Příslušenství (volitelné)                                                                                                          |              | Uzavírací záklopka: M8, E73005 |
| Upozornění                                                                                                                         |              |                                |
| Obsah balení                                                                                                                       |              | 1 ks                           |
| Elektrické připojení - zástrčka                                                                                                    |              |                                |
| konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm |              |                                |
|                                                                                                                                    |              |                                |

## Centrální rozvaděč

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

## Připojení



## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm

