


Centrální rozvaděč

ZDO8H050VAS000---KA



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

2

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

Výstupy


Elektrické provedení

PNP



Centrální rozvaděč

ZDO8H050VAS000---KA

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	404,5
Rozměry	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materiály		Mosaz Niklovaný; pouzdro: PBT-GF30
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Typ konektoru		M12
Příslušenství		
Dodané položky		uzávěrové víčko: 2
		štítky: 10
		Montážní nářadí pro připojení svorek
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - Připojení		
přípojové svorky, Signál: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Průchodka: M20x1,5		
přípojové svorky, Napěťové napájení: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm		
		

konektorové provedení: 8 x M12; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm