




Y-rozvaděč

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Poznámka k okolní teplotě		cULus: ...65 °C
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Napěťové napájení	Class 2
	Číslo souboru UL	E191684
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	28,9
Materiály		pouzdro: PA oranžová; Bez halogenů; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Y-rozvaděč

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS


Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



Elektrické připojení

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M8; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm

