





Propojovací kabel Ethernet

R360/PDM360/CROSS-CABLE



Oblast nasazení		
Provedení	kabel Ethernet	
Aplikace	Překřížený propojovací kabel; Propojovací kabel	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 20
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	70,8
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PVC, šedá, Ø 6 mm		
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 2 x RJ45, přímý; Materiál držáku: PUR		



Propojovací kabel Ethernet

R360/PDM360/CROSS-CABLE

Připojení

